


## Cibatur®

Elastomerlager zur Schwingungsisolierung


### Produktdaten

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	
Länge	120 m
Breite	1536 mm
Gesamtdicke	30 mm
Dicke der Deckschicht	10 mm
Gewicht	16 kg / m <sup>2</sup>
Rollenware	kürzere Rollen und Zuschnitte auf Anfrage



EIGENSCHAFTEN	
Werkstoffe	NR, CR
Lagerhaltung	Im Freien
Bauausichtliche Zulassung	Nr. Z-16.32-495
Dauerlast	≤ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Dauerlast + dynamische Last	0,7 N/mm <sup>2</sup>
Lastspitzen (selten und kurzzeitig)	≤ 1,2 N/mm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	-40°C + 70°C
Brandverhalten	B2 nach DIN 4102 (normal entflammbar)
Wasseraufnahme	< 2 %

### Eigenfrequenz



### DIAGRAMM


In dem nebenstehenden Diagramm ist die Eigenfrequenz eines Ein-Masse-Schwingers mit Cibatur® als Feder-element angegeben. Wird Cibatur® zweilagig eingesetzt, halbiert sich näherungsweise die Steifigkeit der Lagerung und die Eigenfrequenz sinkt deutlich.

— Einlagig  
— Zweilagig

Cibatur®

Elastomerlager zur Schwingungsisolierung

## Bettungsmodul in Abhängigkeit von der Pressung, Cibatur® einlagig




## DIAGRAMM

In den nebenstehenden Diagrammen sind für ein- und zweilagiges Cibatur® zusätzlich zu den dynamischen Bettungsmoduln der statische Tangentenmodul und Sekantenmodul aufgetragen.

- $C_{dyn}$ ,  $f = 2,5$  Hz
- $C_{dyn}$ ,  $f = 5$  Hz
- $C_{dyn}$ ,  $f = 10$  Hz
- $C_{dyn}$ ,  $f = 20$  Hz
- $C_{dyn}$ ,  $f = 40$  Hz
- Stat. Tangentenmodul
- Stat. Sekantenmodul

## Bettungsmodul in Abhängigkeit von der Pressung, Cibatur® zweilagig




## DIAGRAMM

- $C_{dyn}$ ,  $f = 2,5$  Hz
- $C_{dyn}$ ,  $f = 5$  Hz
- $C_{dyn}$ ,  $f = 10$  Hz
- $C_{dyn}$ ,  $f = 20$  Hz
- $C_{dyn}$ ,  $f = 40$  Hz
- Stat. Tangentenmodul
- Stat. Sekantenmodul


**Cibatur®**

Elastomerlager zur Schwingungsisolierung

**Vertikale und horizontale Steifigkeit**

**DIAGRAMM**

Im dem Diagramm sind vertikaler und horizontaler Sekantenmodul einer Lage Cibatur® gegen die Pressung aufgetragen. Man sieht, dass der Schubmodul deutlich niedriger ist als der Bettungsmodul.

- Senkbettung als statischer Sekantenmodul
- Schubbettung als statischer Sekantenmodul

**Druckstauchung**

**DIAGRAMM**


Auftragung des uniaxialen Drucks gegen die vertikale Verformung für ein- und zweilagiges Cibatur®.

- Einlagig
- Zweilagig

## Cibatur®

Elastomerlager zur Schwingungsisolierung


### Dämpfungsgrad



#### DIAGRAMM

Der Dämpfungsgrad  $\vartheta$  (häufig in Prozent angegeben, früher: Lehr'sches Dämpfungsmaß  $D = \vartheta$ ) ist ein Maß dafür, wie schnell die Amplitude einer freien Schwingung abnimmt.

### Verlustfaktor



#### DIAGRAMM

Im nebenstehenden Diagramm ist der Verlustfaktor gegen die Erregerfrequenz aufgetragen.


Für eine freie Schwingung gilt:  
Verlustfaktor  $\eta = 2 D = 2 \vartheta$

Generell gilt: Je größer  $\vartheta$ , desto geringer die maximale Überhöhung und die Isolierwirkung für Anregungsfrequenzen größer als das 1,4-fache der Resonanzfrequenz.

## Cibatur®

Elastomerlager zur Schwingungsisolierung


### Dämmwirkung



### DIAGRAMM

Die beiden nebenstehenden Diagramme zeigen Dämmwirkung und Isolierwirkungsgrad eines auf einschichtigem Cibatur® gelagerten Ein-Masse-Schwingers.

### Isolierwirkungsgrad



Der Inhalt dieser Druckschrift ist das Ergebnis umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrungen.

Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach bestem Wissen; sie stellen keine Eigenschaftszusicherung dar und befreien den Benutzer nicht von der eigenen Prüfung, auch im Hinblick auf Schutzrechte Dritter. Für die Beratung durch diese Druckschrift ist eine Haftung auf Schadenersatz, gleich welcher Art und welchen Rechtsgrundes, ausgeschlossen. Technische Änderungen im Rahmen der Produktentwicklung bleiben vorbehalten.

© Copyright - Calenberg Ingenieure GmbH - 2021

Ihr Ansprechpartner für Rückfragen:

# HEIM

## Elastomere Lagersysteme

Elastomere Lagersysteme    Tel. 06103-9763-0  
Heim GmbH    Fax 06103-9763-50  
Kurt-Schumacher-Ring 6    info@el-heim.de  
63329 Egelsbach    www.el-heim.de

Seit über 40 Jahren sind wir Spezialist für elastische, zwängungsarme und körperschalldämmende Bauteillagerungen im Hoch- und Tiefbau. Wir sind zuverlässiger Lieferant für unsere Kunden sowie kompetenter Ansprechpartner von Architektur- und Ingenieurbüros. Unsere Ingenieure im technischen Büro erstellen kurzfristig statische und dynamische Lagerungsberechnungen, unterstützen bei der Material- und Produktauswahl für Anwendungen und erarbeiten Detailkonstruktionen sowie Einbauvorschläge in Verbindung mit unseren Kunden. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website [www.el-heim.de](http://www.el-heim.de)